



Reszelőkészlet 2K nyéllal, 6 darabos, felgöngyölhető tokban Fém/fa, 2-es vágat, Szár nélküli hossz: 250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	517417 250
GTIN	4009215192285
Árucikk kategória	56B

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A **kerek és félkerek reszelők kivételével** a fogprofilok a vágathoz igazodnak. A reszelők védelme érdekében a készleteket áttekinthetően elhelyezve, **robosztus, felgöngyölhető nylon tokban** szállítjuk.

A védett reszelők nem szennyeződhetnek és a vágat nem sérül; ez tartósan magas reszelési teljesítményt, sima reszelt felületeket és hosszabb élettartamot biztosít.

2-es vágat = félsimító.

Ergonomikus 2 komponensű műanyag nyelekkel.

Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű **minőségi reszelők** műhelyhasználatra.

Tartalom:

6 darabos reszelő készlet egy-egy **lapos, félkerek és kerek ráspollal fához** és egy-egy **lapos, félkerek és kerek reszelővel fémhez**.

Műszaki leírás

Terméknév attribútum	2-es vágat
Vágat	2

Szabvány	DIN 7261
Külön reszelők száma	6
Termék fajtája	Műhelyreszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		

Tartozék

Kerek reszelő Szár nélküli hossz 250 mm	514200 250
Félkerek reszelő Szár nélküli hossz 250 mm	513200 250
Faráspoly, kerek Szár nélküli hossz 250 mm	519370 250
Faráspoly, lapos, párhuzamos Szár nélküli hossz 250 mm	519300 250
Laposreszelő Szár nélküli hossz 250 mm	510200 250
Faráspoly, félkerek Szár nélküli hossz 250 mm	519330 250