


Garant**Ujjmaró, bevonat nélkül, Ø k10 DC: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	191630 40
GTIN	4045197104090
Árucikk kategória	11W

Leírás**Kivitel:**

Többélű maró. Nem centrum élű.

Előny:

Csekély vágási magasságú maráshoz (főleg a homlokoldalon). **A géporsóból való csekély kinyúlás következtében nagyon stabil.**

Műszaki leírás

Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Vágóél Ø D_c	40 mm
Fogak száma Z	6
Szár Ø D_s	25 mm
Teljes hossz L	95 mm
Élhossz L_c	32 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges Ø	k10
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	90 fok

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 5
Típus	N
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	83 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	23 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	23 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	23 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	55 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		