

TRICOFLEX**Szövetbetétes tömlő, átlátszó, PVC, Hossz 50 m, Tömlő belső Ø: 13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080042 13
GTIN	3506110938211
Árucikk kategória	08A

Leírás**Kivitel:**

Tömlő poliészter szálerősítéssel. Hőmérséklet tartomány -15 °C és 60 °C között.
TCN-AL, rugalmas, nyomásálló és hosszú élettartamú tömlő. Jó vegyi ellenálló képesség. Üzemi nyomás 15 bar. Élelmiszer engedéllyel (VO/2011 - A/B/C kategória).

Műszaki leírás

Anyag	PVC tömlő, három rétegű, poliészter szálerősítéssel
Festék	Áttetsző
Tömlő külső Ø	20 mm
Tömlőhossz	50 m
Tömlő belső Ø	13 mm
Maximális üzemi nyomás	15 bar
Élelmiszer engedély (VO/2011)	igen
Hőmérséklettartomány	$-15 - 60\text{ °C}$

Terméknév attribútum	Hossz 50 m
Termék fajtája	Tömlő