


**Garant****Ujjmaró, bevonat nélkül, Ø k10 DC: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	191630 50
GTIN	4045197104106
Árucikk kategória	11W

**Leírás****Kivitel:**

Többélű maró. Nem centrum élű.

**Előny:**

Csekély vágási magasságú maráshoz (főleg a homlokoldalon). **A géporsóból való csekély kinyúlás következtében nagyon stabil.**

**Műszaki leírás**

Fogak száma Z	8
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Előtolás f <sub>z</sub> horonymaráshoz acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Teljes hossz L	100 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	36 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges Ø	k10
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	90 fok

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 5
Típus	N
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	83 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	23 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	23 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	23 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	55 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		