

**Garant****Ujjmaró, bevonat nélkül, Ø k10 DC: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	191620 12
GTIN	4045197104021
Árucikk kategória	11W

**Leírás****Kivitel:**

Többélű maró. Nem centrum élű.

**Előny:**

Különösen mélyen fekvő, ill. nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz vagy nagy lépcsők egy műveletben történő marásához.

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,035 mm
Vágóél Ø $D_c$	12 mm
Fogak száma Z	5
Szár Ø $D_s$	12 mm
Teljes hossz L	125 mm
Élhossz $L_c$	75 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges Ø	k10
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 8

Típus	N
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	83 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	23 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	23 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	23 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	55 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		