



PURIFIAIR légtisztító, Típushoz: 620



Rendelési adatok

Rendelés száma	981081 620
GTIN	4250101189500
Árucikk kategória	90N

Leírás

Kivitel:

PURIFIAIR légtisztító belső terekben a vírus- és károsanyag terhelés csökkentéséhez, többkomponenses szűrőrendszerrel és integrált EPA/HEPA és aktív szén szűrőkkel. A légtisztító eltávolítja a penészgomba spórákat, polleneket és allergéneket, lebontja a csírákat és baktériumokat és ártalmatlanná teszi őket. Eltávolítja a kellemetlen szagokat és káros gázokat a helyiség levegőjéből, folyamatosan szűri a finom port.

Minden légtisztító 160 és akár 620 m³/h közötti térfogatárammal rendelkezik (5 üzemmód fokozat) és kb. 100 m³ helyiség térfogathoz alkalmas (40m² helyiség alapterületnek felel meg 2,5 m helyiség magasság mellett). Nagyobb helyiségekhez több készüléket alkalmazzon. A légtisztítók optimális számának meghatározásában szívesen segít értekesítő csapatunk.

Szűrőtechnika:

Kétoldali beszívású légtisztító többkomponenses szűrőegységgel, melynek tartalma:

- **Lemosható fémszövet előszűrő durva por leválasztásához a rákövetkező szűrési fokozatok tehermentesítése érdekében.**
- **G4 előszűrő a durva szennyeződések leválasztásához, ez a szűrő élettartamának meghosszabbodását eredményezi (részecskeméret > 0,3 µm, többek között pollen, spórák, bolyhok, hajsálak, rovarok stb.) és a rákövetkező szűrési fokozatok védelme érdekében.**

- **EPA szűrő, E12 szűrőkategória közepes méretű részecskék leválasztásához (részecskeméret > 0,3 µm, pl. baktériumok, csírák stb.).**
- **HEPA szűrő, H14 szűrőkategória EN 1822 szerint a mikro- és nanorészecskék leválasztásához akár 99,995 % hatékonysággal (MPPS, pl. vírusok és csírák).**
- **Az aktív szén szűrő elnyeli a kellemetlen szagokat és a gáz halmazállapotú károsanyagokat.**

Egy elektronikus kijelző tájékoztat a szükséges szűrőcseréről.

Tartalom:

Légtisztító távvezérlővel, az első többkomponenses szűrőegység.

Figyelem:

Hosszú távon a légtisztító csak akkor nyújt hatékony eredményt, ha a felhasznált szűrőket rendszeres időközönként cseréli. Ajánlás: 2 – 3 szűrőcseréje évente (a használat mértékétől és gyakoriságától, ill. a levegő szennyezettségének súlyosságától függően).

Magasság: 669 mm

Szélesség: 400 mm

Mélység: 400 mm

Névleges feszültség: 220 - 240 V

Névleges frekvencia: 50 / 60 Hz

Alvás mód névleges teljesítmény: 5,5 W

Műszaki leírás

Turbo mód névleges teljesítmény	40 W
Mélység	400 mm
Alvás mód névleges teljesítmény	5,5 W
Működési zajkibocsátás	31 - 49 dB
Súly	14 kg
Magasság	669 mm
Névleges feszültség	220 - 240 V
Névleges frekvencia	50 / 60 Hz
Szélesség	400 mm
A részecskéktől megtisztított levegő mennyisége	620 m ³ /h
Energiaellátás	Vezetékes
Sorozat	PURIFIAIR
Termék fajtája	Légtisztító

