

Garant GRIDLINE

**Nagyméretű / nagyteherbírású szekrény ablakos szárnyas ajtóval, Magasság: 900mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	942703 900
GTIN	4062406595814
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 30×28G. Hozzávaló fiókok: 26×24G (kérjük, külön rendelje meg). Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine nagyméretű és nagy teherírású szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942610 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

**Nagyteherbírású szekrényként csak a 942610 sz. nagy teherbírású polclappal használható.** TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Magasság	900 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség	750 mm

Szekrény előlap	ablakos szárnyas ajtóval
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Súly	59 kg
Szélesség G-ben	30
Hasznos magasság	745 mm
Mélység G-ben	28
Fogantyú pozícionálása	Felül
Mélység	700 mm
ComfortClose	nem
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

## Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------