

Garant GRIDLINE

Nagyméretű / nagyteherbírású szekrény ablakos szárnyas ajtóval, Magasság: 800mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942723 800
GTIN	4062406595845
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 40×28G. Hozzávaló fiókok: 36×24G (kérjük, külön rendelje meg). Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine nagyméretű és nagy teherírású szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942610 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

Nagyteherbírású szekrényként csak a 942610 sz. nagy teherbírású polclappal használható.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Súly	63 kg
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Mélység G-ben	28

Szélesség G-ben	40
Mélység	700 mm
Szélesség	1000 mm
Magasság	800 mm
ComfortClose	nem
Hasznos magasság	645 mm
Szekrény előlap	ablakos szárnyas ajtóval
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fogantyú pozícionálása	Felül
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------