

Garant GRIDLINE

Nagyméretű / nagyteherbírású szekrény lemezes tolóajtóval, Magasság: 900mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942745 900
GTIN	4062406595876
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 60×28G. Hozzávaló fiókok: 26×20G (kérjük, külön rendelje meg). Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine nagyméretű és nagy teherírású szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942610 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

Nagyteherbírású szekrényként csak a 942610 sz. nagy teherbírású polclappal használható.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Hasznos magasság	763 mm
ComfortClose	nem
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Súly	113 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen

Fogantyú pozícionálása	Felül
Szélesség	1500 mm
Magasság	900 mm
Mélység	700 mm
Szélesség G-ben	60
Szekrény előlap	lemezes tolóajtóval
Mélység G-ben	28
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
----------------------------------	-------------