

Garant GRIDLINE

**Nagyméretű / nagyteherbírású szekrény lemezes tolóajtóval, Magasság: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	942745 800
GTIN	4062406595869
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 60×28G. Hozzávaló fiókok: 26×20G (kérjük, külön rendelje meg). Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A GridLine nagyméretű és nagy teherírású szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942610 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

**Nagyteherbírású szekrényként csak a 942610 sz. nagy teherbírású polclappal használható.**

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Szekrény előlap	lemezes tolóajtóval
Súly	107 kg
Szélesség G-ben	60
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Mélység G-ben	28

Fogantyú pozícionálása	Felül
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység	700 mm
Szélesség	1500 mm
Hasznos magasság	663 mm
Magasság	800 mm
ComfortClose	nem
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

## Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
----------------------------------	-------------