

Garant GRIDLINE

**Nagyméretű / nagyteherbírású szekrény lemezes tolóajtóval, Magasság: 900mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	942765 900
GTIN	4062406595913
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 80×28G. Hozzávaló fiókok: 36×20G (kérjük, külön rendelje meg). Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine nagyméretű és nagy teherirású szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942610 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

**Nagyteherbírású szekrényként csak a 942610 sz. nagy teherbírású polclappal használható.** TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Szekrény előlap	lemezes tolóajtóval
Fogantyú pozícionálása	Felül
ComfortClose	nem
Magasság	900 mm
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen

Hasznos magasság	763 mm
Mélység	700 mm
Szélesség G-ben	80
Mélység G-ben	28
Súly	131 kg
Szélesség	2000 mm
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

## Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
----------------------------------	-------------