

Garant GRIDLINE

Nagyméretű / nagyteherbírású szekrény ablakos tolóajtóval, Magasság: 800mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942767 800
GTIN	4062406595920
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 80×28G. Hozzávaló fiókok: 36×20G (kérjük, külön rendelje meg). Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene markolattal zárhatók.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine nagyméretű és nagy teherírású szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942610 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

Nagyteherbírású szekrényként csak a 942610 sz. nagy teherbírású polclappal használható. TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Fogantyú pozícionálása	Felül
Szekrény előlap	ablakos tolóajtóval
Szélesség G-ben	80
Mélység	700 mm
Hasznos magasság	663 mm
Mélység G-ben	28

Magasság	800 mm
Szélesség	2000 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szekrény felépítése	Alapszekrény
ComfortClose	nem
Súly	125 kg
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
----------------------------------	-------------