

Garant**Biztonsági csatlakozó tömlőcsatlakozó, Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret): 13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080372 13
GTIN	4062406596286
Árucikk kategória	01A

Leírás**Kivitel:**

A GARANT biztonsági csatlakozó egy nagy teljesítményű csatlakozó különösen nagy átfolyási kapacitással, horganyzott acélból. Új, továbbfejlesztett egykezes használat.

Átfolyás: 2250 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar. Az ISO 4414 szabványnak, az ISO B szabványnak és az EN 983 szabványnak felel meg.

Figyelem:

A GARANT sorozat megfelel az Eurostandard 7,6-nak (névleges Ø 7,6 mm, Euro-Profil) és az összes gyakori rendszerrel kompatibilis.

Ez a GARANT sorozat használható a Benelux, franciaországi, észak-amerikai és norvég piacokon.

Műszaki leírás

Átfolyási érték	2250 l/min
Maximális üzemi nyomás	16 bar
Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret)	13 mm
Termék fajtája	Csatlakozó

