

**Garant****Forgácstörős maró, bevonat nélkül, Ø k12 DC: 7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	1917107
GTIN	4045197104731
Árucikk kategória	11W

**Leírás**

**Kivitel:**  
**Hátraköszörült, finom recés profil.**

**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	7 mm
Előtolás f <sub>z</sub> horonymaráshoz acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,012 mm
Fogak száma Z	4
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Teljes hossz L	66 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	16 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges Ø	k12
Spirálszög	27-30 fok
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 844 B
Maróprofil	NF

belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	83 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	25 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	23 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	55 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		