



Tömlőtekerceselő öntvény alumínium ház, Típus: 20



Rendelési adatok

Rendelés száma	080074 20
GTIN	4030704030092
Árucikk kategória	08A

Leírás

Kivitel:

Tömlőtekerceselő **megvezetett**, hosszú élettartamú acélrugókkal meghajtott **lehúzó és feltekerceselő automatikával fordulatonként többszöri rögzítéssel**.

Nyitott acél tömlőtekerceselők **alumínium házzal**, horganyzott, **mozgatható kivezetővel** és robusztus, **nylon erősítés PVC tömlővel**.

Felhasználás:

Levegőhöz alkalmas.

Az ergonómia növelése érdekében a nem feszített kábelekkel való munkavégzés, valamint a rend biztosításával és a padlón fekvő kábelek jelentette belest- és sérülésveszély elkerülésével.

Műszaki leírás

Használható tömlőhossz	20 m
Kimeneti csatlakozó	3/8 coll
Tömlő anyaga	Polivinilklorid
Maximális üzemi nyomás	20 bar
Ház anyaga	Alumínium

Bemeneti csatlakozó	3/8 coll
Ház szélessége	380 mm
Ház magassága	375 mm
Ház mélysége	155 mm
Termék fajtája	Tömlőtekerceselő