


**Garant****GARANT Diabolo VHM maró HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	203372 25
GTIN	4045197597595
Árucikk kategória	11X

**Leírás****Kivitel:****GARANT Diabolo:**

Speciális geometria, bevonat és keményfém kifejezetten keményanyag-megmunkáláshoz.

**Felhasználás:****Palástmaráshoz simító műveletként.**

(Homlokmarás csak kis fogásmélységeknél).

**Műszaki leírás**

Fogak száma Z	10
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Előtolás f <sub>z</sub> szélezéshez acélban < 65 HRC	0,036 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Teljes hossz L	150 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	75 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Szár	DIN 6535 HA, h6
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	50 fok
Sarokletörés szöge	90 fok
Sorozat	Diabolo

Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	H
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	0,05xD szélezésnél
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 50 HRC	alkalmas	115 m/min	H
Acél < 55 HRC	alkalmas	100 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	90 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	60 m/min	H
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

## Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------