

Garant**VHM saroklekerekítő maró, kétoldalas, TiAlN, Rádiusz r: 2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208170 2
GTIN	4045197457202
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:****Extra hosszú szár.**Duplán köszörült fejrész **negyedkör profillal.****Tűrés:** Méret = **Rádiusz r ± 0,05 mm.****Felhasználás:**Kontúros élek **előre- és hátrásorjázásához.****Műszaki leírás**

Fogak száma Z	4
Rádiusz r	2 mm
L ₂ +0,5	7 mm
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 900 N/mm ²	0,01 mm
Kis Ø D ₃	8 mm
Nagy Ø D ₂	12 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	100 mm
Élhossz L _c	2 mm
Rádiuszmarás	előre és hátra
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM

Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Rádiuskontúr tűrés	$\pm 0,05$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5×r szélezésnél
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Ujjmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	115 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	70 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	35 m/min	M
GG(G)	alkalmas	40 m/min	K
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		