

Garant**VHM saroklekerekítő maró, kétoldalas, TiAlN, Ráduszz r: 2,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208170 2,5
GTIN	4045197457219
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:****Extra hosszú szár.**Duplán köszörült fejrész **negyedkör profillal.****Tűrés:** Méret = Ráduszz r \pm 0,05 mm.**Felhasználás:**Kontúros élék **előre- és hátratorjázásához.****Műszaki leírás**

Nagy $\varnothing D_2$	12 mm
Fogak száma Z	4
$L_2 +0,5$	8 mm
Kis $\varnothing D_3$	7 mm
Ráduszz r	2,5 mm
Előtolas f_z szélezéshez acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Teljes hossz L	100 mm
Élhossz L_c	2,5 mm
Ráduszzmarás	előre és hátra
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM

Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Rádiuskontúr tűrés	$\pm 0,05$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5×r szélezésnél
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Ujjmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	115 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	70 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	35 m/min	M
GG(G)	alkalmas	40 m/min	K
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		