

HOLEX**Mono beszűrő késtartó homlokbeszúráshoz, balos, Ø tartomány beszúrárs
D1 / D2: 35/50mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 278044 35/50 |
| GTIN | 4062406601997 |
| Árucikk kategória | 22B |

Leírás**Kivitel:**

Minden méret csak egy lapkafészekkel két beszúrási szélességhez (3 mm és 4 mm).
278029 – 278036 sz. beszűrő lapkákhoz.

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

D_2 = 999 a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Max. fogásmélység t_{max} | 14 mm |
| Maximális 1. beszúrási Ø D_2 | 50 mm |
| Minimális 1. beszúrási Ø D_1 | 35 mm |
| Szárszélesség b | 20×20 mm |
| Csavar | 279816 4 |
| Felhasználás módja | balos |
| belső hűtés | nem |
| Beszúrási szélesség w | 3; 4 mm |
| Termék fajtája | Lapkatartó betét |

