

**HOLEX****Mono beszűrő késtartó homlokbeszúráshoz, balos, Ø tartomány beszúrás  
D1 / D2: 50/75mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	278044 50/75
GTIN	4062406602000
Árucikk kategória	22B

**Leírás****Kivitel:**

Minden méret csak egy lapkafészekkel két beszűrési szélességhez (3 mm és 4 mm).  
278029 – 278036 sz. beszűrő lapkákhoz.

**Figyelem:**

$D_1$  = minimális Ø az 1. beszúráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

$D_2 = 999$  a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

**Műszaki leírás**

Minimális 1. beszűrési Ø $D_1$	50 mm
Max. fogásmélység $t_{max}$	14 mm
Maximális 1. beszűrési Ø $D_2$	75 mm
Szárszélesség b	20×20 mm
Csavar	279816 4
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beszűrési szélesség w	3; 4 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét

