

HOLEX**Mono beszűrő késtartó homlokbeszúráshoz, jobbos, Ø tartomány beszúrás
D1 / D2: 65/100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	278045 65/100
GTIN	4062406602093
Árucikk kategória	22B

Leírás**Kivitel:**

Minden méret csak egy lapkafészekkel két beszűrési szélességhez (3 mm és 4 mm).
278029 – 278036 sz. beszűrő lapkákhoz.

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

$D_2 = 999$ a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

Műszaki leírás

Max. fogásmélység t_{max}	14 mm
Maximális 1. beszűrési Ø D_2	100 mm
Minimális 1. beszűrési Ø D_1	65 mm
Szárszélesség b	25×25 mm
Csavar	279816 4
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beszűrési szélesség w	3; 4 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét

