

HOLEX**Mono besúró késtartó homlokbesúráshoz, balos, Ø tartomány besúrás
D1 / D2: 35/50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	278046 35/50
GTIN	4062406602154
Árucikk kategória	22B

Leírás**Kivitel:**

Minden méret csak egy lapkafészekkel két besúrási szélességhez (3 mm és 4 mm).
278029 – 278036 sz. besúró lapkákhoz.

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. besúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. besúráshoz.

$D_2 = 999$ a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

Műszaki leírás

Minimális 1. besúrási Ø D_1	35 mm
Maximális 1. besúrási Ø D_2	50 mm
Max. fogásmélység t_{max}	14 mm
Szárszélesség b	25×25 mm
Csavar	279816 4
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Besúrási szélesség w	3; 4 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét

