



## Mono besúró késtartó homlokbesúráshoz, balos, Ø tartomány besúrás D<sub>1</sub> / D<sub>2</sub>: 160/250mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	278046 160/250
GTIN	4062406602208
Árucikk kategória	22B

### Leírás

#### Kivitel:

Minden méret csak egy lapkafészekkel két besúrási szélességhez (3 mm és 4 mm).  
278029 – 278036 sz. besúró lapkákhoz.

#### Figyelem:

D<sub>1</sub> = minimális Ø az 1. besúráshoz / D<sub>2</sub> = maximális Ø az 1. besúráshoz.

D<sub>2</sub> = 999 a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

### Műszaki leírás

Minimális 1. besúrási Ø D <sub>1</sub>	160 mm
Max. fogásmélység t <sub>max</sub>	14 mm
Maximális 1. besúrási Ø D <sub>2</sub>	250 mm
Szárszélesség b	25×25 mm
Csavar	279816 4
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Besúrási szélesség w	3; 4 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét

