

HOLEX**Elosztóblokk 1/4 col sűrített levegő csatlakozóhoz, Elosztó csatlakozók száma: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080208 4
GTIN	4062406599102
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Alumínium elosztóblokkok (pirosra eloxált) sűrített levegő vezetékekhez. Közvetlenül a gépre szerelhetők. A sűrített levegő vezetékek áttekinthető elrendezésének köszönhetően növekszik a munkavégzési és termelési biztonság és a központi ellátás következtében energia és tömlővezeték spórolható meg.

Tartalom:

Elosztóblokk ipari csatlakozóval 080230 sz. 1/4 méret. Záródugó nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló záródugót a 080207 sz. V méret alatt talál.

Műszaki leírás

Szélesség	43,5 mm
Csatlakozó menet	1/4 coll
Elosztó csatlakozók száma	4
Bemenő menet	3/4 coll
Hőmérséklettartomány	-20 - 200 °C
Ház anyaga	Alumínium

Maximális üzemi nyomás	15 bar
Hossz	190 mm
Szín	piros
Termék fajtája	Elosztóblokk

Tartozék

Ipari csatlakozókülső menettel Külső menetes csatlakozó 1/4 coll	080230 1/4
Elosztóblokk1/4 col sűrített levegő csatlakozóhoz Elosztó csatlakozók száma 4	080209 4