

Garant**VHM dörzsárfej HPC H7 INOX Átmenőfurat, TiAlN, Névleges Ø D: 16,201-Xmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239730 16,201-X
GTIN	4062406606541
Árucikk kategória	23A

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető fejes dörzsár rendszer **IT7 tűrésre készre köszörülve**. A felhasználáshoz illeszkedő élgeometria.

Rendszer körfutása $\leq 5 \mu\text{m}$ (fejre és a tartóra vonatkoztatva) összeszerelt állapotban.

Rövid éllel és balspirállal.

Felhasználás:**Átmenő furatokhoz.**

HPC / HSC dörzsárazáshoz.

Figyelem:

Teljes hasznos hossz = L_1 (239740 / 239745 sz. befogó) + l (239710 - 239720 sz. cserélhető fej).

Hozzávaló szorítókulcs 219987 sz. Fej nyomatékkulcshoz 219986 sz.

További méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak. Szállítási idő: 4 hét

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Ügyfélspecifikus egyedi gyártás:

a szturnózás a megrendelés visszaigazolásának megérkezésétől számított maximum 3 munkanapig lehetséges.

Műszaki leírás

Élhossz l_1	12 mm
Befogó mérete	12 mm
Fejhossz l	22 mm
Vágóélek száma Z	8

Ø tartomány	16,201 - 17,2 mm
Sorozat	TopCut
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Furattűrés	H7
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Forgácsolási stratégia	HPC
belső hűtés	igen
Semi-Standard	igen
Hozzávaló befogó	GARANT TopCut
Termék fajtája	Forgácsoló betét dörzsárazáshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	M
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		