

**Garant****Cermet dörzsárfej HPC H7 acél Átmenőfurat, bevonat nélkül, Névleges Ø D: 38,201-Xmm****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 239710 38,201-X |
| GTIN              | 4062406605674   |
| Árucikk kategória | 23A             |

**Leírás****Kivitel:**

Cserélhető fejes dörzsár rendszer **IT7 tőrésre készre köszörülve**. A felhasználáshoz illeszkedő élgeometria.

**Rendszer körfutása  $\leq 5 \mu\text{m}$  (fejre és a tartóra vonatkoztatva) összeszerelt állapotban.**

Rövid éllel és balspirállal.

**Felhasználás:****Átmenő furatokhoz.**

HPC / HSC dörzsárazáshoz.

**Figyelem:**

**Teljes hasznos hossz** =  $L_1$  (239740 / 239745 sz. befogó) +  $l$  (239710 - 239720 sz. cserélhető fej).

Hozzávaló szorítókulcs 219987 sz. Fej nyomatékkulcshoz 219986 sz.

További méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak. Szállítási idő: 4 hét

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Ügyfélspecifikus egyedi gyártás:

a sztoornózás a megrendelés visszaigazolásának megérkezésétől számított maximum 3 munkanapig lehetséges.

**Műszaki leírás**

|               |       |
|---------------|-------|
| Élhossz $l_1$ | 12 mm |
| Befogó mérete | 29 mm |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Vágóélek száma Z           | 8                               |
| Fejhossz l                 | 30 mm                           |
| Ø tartomány                | 38,201 - 39,2 mm                |
| Sorozat                    | TopCut                          |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                  |
| Szerszámanyag              | Cermet                          |
| Szabvány                   | Gyári szabvány                  |
| Furattűrés                 | H7                              |
| Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál                 |
| Forgácsolási stratégia     | HPC                             |
| belső hűtés                | igen                            |
| Semi-Standard              | igen                            |
| Hozzávaló befogó           | GARANT TopCut                   |
| Termék fajtája             | Forgácsoló betét dörzsárazáshoz |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 140 m/min      | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 140 m/min      | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 140 m/min      | P       |
| Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 120 m/min      | P       |
| GG                            | feltételesen alkalmas | 160 m/min      | K       |
| GGG                           | feltételesen alkalmas | 140 m/min      | K       |
| Olaj                          | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen maximum              | alkalmas              |                |         |