

**Furatkés készlet acél belső hűtés nélkül, jobbos, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	255160 1
GTIN	4062406609450
Árucikk kategória	29W

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	S16R PCLNR09; S20S PDUNR11; S16M PWLNR06
Teljes hossz L	200 mm
Teljes hossz L	250 mm
Teljes hossz L	150 mm
Középtolódás L ₃	11 mm
Középtolódás L ₃	13 mm
Középtolódás L ₃	11 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Befogási magasság L ₂	15,25 mm
Befogási magasság L ₂	19 mm
Befogási magasság L ₂	15,25 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	20 mm

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Pótalkatrészek	259981 10
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
Szerszámanyag	Acél
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Furatkés