



Furatkés készlet acél belső hűtés nélkül, jobbos, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	255160 2
GTIN	4062406609467
Árucikk kategória	29W

Műszaki leírás

Befogási magasság L ₂	19 mm
Befogási magasság L ₂	24 mm
Befogási magasság L ₂	19 mm
Teljes hossz L	250 mm
Teljes hossz L	250 mm
Teljes hossz L	180 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	25 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	32 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	25 mm
Középtolódás L ₃	13 mm
Középtolódás L ₃	17 mm
Középtolódás L ₃	13 mm

Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Kés ISO kódja	S20S PCLNR09; S25S PDUNR11; S20Q PWLNR06
Pótalkatrészek	259981 11
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
Szerszámanyag	Acél
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Furatkés