



Furatkés készlet acél belső hűtés nélkül, jobbos, Típus: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	255160 3
GTIN	4062406609474
Árucikk kategória	29W

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204.; DN..1506.; WN.. 0804..
Teljes hossz L	250 mm
Teljes hossz L	250 mm
Teljes hossz L	200 mm
Középtolódás L ₃	17 mm
Középtolódás L ₃	22 mm
Középtolódás L ₃	17 mm
Befogási magasság L ₂	24 mm
Befogási magasság L ₂	31 mm
Befogási magasság L ₂	24 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	32 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	40 mm

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Kés ISO kódja	S25S PCLNR12; S32S PDUNR15; S25R PWLNR08
Pótalkatrészek	259981 12
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
Szerszámanyag	Acél
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Furatkés