



Furatkés készlet acél belső hűtés nélkül, balos, Típus: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	255161 3
GTIN	4062406609504
Árucikk kategória	29W

Műszaki leírás

Befogási magasság L ₂	24 mm
Befogási magasság L ₂	31 mm
Befogási magasság L ₂	24 mm
Kés ISO kódja	S25S PCLNL12; S32S PDUNL15; S25R PWLNL08
Teljes hossz L	250 mm
Teljes hossz L	250 mm
Teljes hossz L	200 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804..
Középtolódás L ₃	17 mm
Középtolódás L ₃	22 mm
Középtolódás L ₃	17 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	32 mm

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Pótalkatrészek	259981 12
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
Szerszámanyag	Acél
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Furatkés