



Furatkés készlet acél belső hűtés nélkül, balos, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	255161 2
GTIN	4062406609498
Árucikk kategória	29W

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{min}$	25 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{min}$	32 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{min}$	25 mm
Kés ISO kódja	S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06
Teljes hossz L	250 mm
Teljes hossz L	250 mm
Teljes hossz L	180 mm
Középtolódás L_3	13 mm
Középtolódás L_3	17 mm
Középtolódás L_3	13 mm
Befogási magasság L_2	19 mm

Befogási magasság L ₂	24 mm
Befogási magasság L ₂	19 mm
Pótalkatrészek	259981 11
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
Szerszámanyag	Acél
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Furatkés