

**Furatkés készlet acél belső hűtés nélkül, balos, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	255161 1
GTIN	4062406609481
Árucikk kategória	29W

**Műszaki leírás**

Kés ISO kódja	S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Teljes hossz L	200 mm
Teljes hossz L	250 mm
Teljes hossz L	150 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	11 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	13 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	11 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Befogási magasság L <sub>2</sub>	15,25 mm

Befogási magasság L <sub>2</sub>	19 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	15,25 mm
Pótalkatrészek	259981 10
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
Szerszámanyag	Acél
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Furatkés