

Garant GRIDLINE

**Kerék készlet, állítható magasságú 2 darabos készlet, Típus: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	927206 2
GTIN	4062406605292
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Manuális magasságállítás a munkapad lábaiba illeszthető betolható modulként, Ø 125 mm kerekekkel. A szárfeltekeredés védelem megakadályozza a kerekek megszorulását. Optimálisan nyugodt járás a kiváló minőségű golyóscsapágyaknak köszönhetően, nyom nélküli poliuretán futófelülettel, minimális gördülési ellenállással és alacsony menetzajjal. A kerekek maximális teherbírása 100 kg és az nem szerelhető fel 900 mm magas lábrészekre. Ready-to-go munkapadokhoz nem használható. Magasságállítás 25 mm-es osztásban lehetséges.

**Tartalom:**

Készlet tartalma 2 betolható modul, 1 láb részhez ill. 2 lábhoz megfelelő. Készlet tartalma 2 betolható modul **rögzíthető kormányozható kerekekkel** és rögzítőanyagokkal.

**Szín:**

Magasságállítás RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**. Horganyzott kerekek, nem konfigurálható.

**Figyelem:**

Kerekek felszerelése 150 mm-rel növeli a munkapad munkavégzési magasságát. Egy munkapadhoz 2 láb részsel 2 készlet szükséges.

A munkapad teherbírásának kiszámításához csak 3 kereket szabad figyelembe venni. A munkapad maximális teherbírása 150 kg.

**Műszaki leírás**

Szélesség	45 mm
Magasság	325 mm
Mélység	95 mm
Magasságállítási tartomány	150 mm
Kormányozható kerék Ø	125 mm
Teherbírás kerekenként	50 kg
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Görgő