

**Furatkés készlet, acél, belső hűtéssel, jobbos, Típus: SET1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265155 SET1
GTIN	4062406609603
Árucikk kategória	29W

**Műszaki leírás**

Középtolódás L <sub>3</sub>	4 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	9 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	6 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	6,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	8 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	8 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	10 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	6 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	27 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	27,5 mm

Fejhossz L <sub>1</sub>	22,5 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	22 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	11 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	8 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	7 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	9 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	11 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	9 mm
Teljes hossz L	125 mm
Teljes hossz L	100 mm
Teljes hossz L	110 mm
Teljes hossz L	100 mm
Kés ISO kódja	A0810H SDUCR/L07
Kés ISO kódja	A1012K SDUCR/L07
Kés ISO kódja	A0810J SCLCR/L06
Kés ISO kódja	A0608H SCLCR/L06
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Furatkés, acél Szár Ø / lapkaméret 0608/06 mm

260032 0608/06

Furatkés, acél Szár Ø / lapkaméret 0810/06 mm	260032 0810/06
Furatkés, acél Szár Ø / lapkaméret 1012/06 mm	260032 1012/06
Furatkés, acél Szár Ø / lapkaméret 1216/06 mm	260032 1216/06
Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8