

rapid**Tömlőtekerceselő öntvény alumínium ház, Típus: 20SCS****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080074 20SCS
GTIN	4030704033093
Árucikk kategória	08A

Leírás**Kivitel:**

Tömlőtekerceselő **megvezetett**, hosszú élettartamú acélrugókkal meghajtott **lehúzó és feltekerceselő automatikával fordulatonként többszöri rögzítéssel**.

Nyitott acél tömlőtekerceselők **alumínium házzal**, horganyzott, **mozgatható kivezetővel** és robusztus, **nylon erősítés PVC tömlővel**. Szabadalmaztatott, vezérelt SCS felcsévélő automatika a károsodás és sérülések elkerülése érdekében.

Felhasználás:

Levegőhöz alkalmas.

Az ergonómia növelése érdekében a nem feszített kábelekkel való munkavégzés, valamint a rend biztosításával és a padlón fekvő kábelek jelentette belest- és sérülésveszély elkerülésével.

Műszaki leírás

Kimeneti csatlakozó	3/8 coll
Bemeneti csatlakozó	3/8 coll
Használható tömlőhossz	20 m
Tömlő anyaga	Polivinilklorid

Automata feltekereslő SCS	igen
Maximális üzemi nyomás	20 bar
Ház anyaga	Alumínium
Ház magassága	375 mm
Ház mélysége	155 mm
Ház szélessége	380 mm
Termék fajtája	Tömlőtekereslő