

Rúdmágnes illesztési mérettel, AlNiCo, Ø: 8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085925 8
GTIN	4045197153555
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- **Árnyékolt rúdmágnes AlNiCo mágnesmaggal.**
- **Illesztési tűrés h6 külső Ø-re.**
- **Hőálló maximum 220 °C-ig.**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Műszaki leírás

Maximális hőállóság	220 °C
Névleges tartóerő	3 N
Magasság	12 mm
Munkadarab felülete	horganyzott
Ø	8 mm
Maximális rövidítési méret, hátoldal	3 mm
Mágnesmag anyaga	AlNiCo
Termék fajtája	Rúdrögzítő mágnes

