

Garant**Forgácstörős maró, bevonat nélkül, Ø k12 DC: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	191710 30
GTIN	4045197104861
Árucikk kategória	11W

Leírás

Kivitel:
Hátraköszörült, finom recés profil.

Műszaki leírás

Fogak száma Z	5
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,068 mm
Vágóél Ø D_c	30 mm
Szár Ø D_s	25 mm
Teljes hossz L	121 mm
Élhossz L_c	45 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges Ø	k12
Spirálszög	27-30 fok
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 844 B
Maróprofil	NF

belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	83 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	25 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	23 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	55 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		