

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260309 20/07
GTIN	4062406602260
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 22
Fejhossz L ₁	24 mm
Szárméret	20 mm
Lapkaméret	7 mm
Működő szélesség L ₄	24 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Kés ISO kódja	SDJCR/L 2020K11
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500