

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260308 20/07
GTIN	4062406602246
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	125 mm
Fejhossz L ₁	24 mm
Kés ISO kódja	SDJCR/L 2020K07
Lapkaméret	7 mm
Szárméret	20 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Működő szélesség L ₄	24 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500