

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260308 16/07
GTIN	4062406602239
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Működő szélesség L <sub>4</sub>	20 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	22 mm
Szárméret	16 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Teljes hossz L	100 mm
Kés ISO kódja	SDJCR/L 1616H11
Lapkaméret	7 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500