

Garant**Beszúró lapka Teljes rádiusz, HB9140, Beszúrási szélesség w: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	275012 3
GTIN	4062406598501
Árucikk kategória	21H

Leírás**Felhasználás:**

274030 – 274090 sz. lapkatartóhoz.

Alkalmazható:

274010 – 274026 sz. lapkatartóhoz. 274170 – 274171 sz. furatkés.

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Beszúrási szélesség w	3 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,1 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB9140
Cserék / élek száma	1
Váltólapka profil	semleges

Termék fajtája

Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	80 m/min	K
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		