


**Garant****Beszúró lapka Teljes rádiusz, HU9310, Beszúrási szélesség w: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	275015 4
GTIN	4062406612634
Árucikk kategória	21H

**Leírás****Felhasználás:**

274030 – 274090 sz. lapkatartóhoz.

**Alkalmazható:**

274010 – 274026 sz. lapkatartóhoz.

**Műszaki leírás**

Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/ford,
Bevonat	bevonat nélkül
Beszúrási szélesség w	4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HU9310
Cserék / élek száma	1
Váltólapka profil	semleges

Termék fajtája

Váltólapka beszúró esztergáláshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	alkalmas	380 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	360 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	280 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		