

Garant**Beszúró lapka Teljes rádiusz, HU9310, Beszúrási szélesség w: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	275015 3
GTIN	4062406612627
Árucikk kategória	21H

Leírás**Felhasználás:**

274030 – 274090 sz. lapkatartóhoz.

Alkalmazható:

274010 – 274026 sz. lapkatartóhoz. 274170 – 274171 sz. furatkés.

Műszaki leírás

Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,1 mm/ford,
Beszúrási szélesség w	3 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Bevonat	bevonat nélkül
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HU9310
Cserék / élek száma	1

Váltólapka profil	semleges
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	380 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	360 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	280 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		