

Garant**Nagy teljesítményű szármáró, bevonat nélkül, Ø js12 DC: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	191870 16
GTIN	4045197105776
Árucikk kategória	11W

Leírás**Kivitel:**

Többélű marók **forgácstörő hornyokkal**. Központon átmenő él horonymaráshoz. Speciálisan kezelt felület.

Előny:

Símitómaróként különösen nagy forgácsolási teljesítménnyel.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	16 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,05 mm
Fogak száma Z	4
Szár Ø D _s	16 mm
Teljes hossz L	120 mm
Élhossz L _c	65 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges Ø	js12
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 8

Szabvány	Gyári szabvány
Maróprofil	NF
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	83 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	23 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	23 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	23 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	55 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		