

Garant**Forgácstörős maró, TiAlN, Ø k12 DC: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	191720 18
GTIN	4045197104991
Árucikk kategória	11W

Leírás**Kivitel:**

10 – 30 méreteknél központon átmenő él mélységre fúráshoz. A jelentős teljesítménynövelés érdekében beköszörült **forgácstörő hornyokkal**.

Előny:

A forgácstörő hornyok **megkönnyítik a forgácselvezetést**, egyidejűleg **jó munkadarab felületet hoznak létre**.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	18 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,05 mm
Fogak száma Z	4
Szár Ø D _s	16 mm
Teljes hossz L	92 mm
Élhossz L _c	32 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges Ø	k12
Spirálszög	27-30 fok
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	TiAlN

Szerszámananyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 844 B
Maróprofil	NF
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	78 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	14 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	46 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	92 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		