

Garant**Szerviz szerszámkoffer aljrészsel és szerszámbetéttel, Típus: TSA****Rendelési adatok**

Rendelés száma	692955 TSA
GTIN	4062406615727
Árucikk kategória	61G

Leírás**Kivitel:**

Az X-ABS rendkívül ütés- és törésálló és ezáltal **repüléshez alkalmas**. A puha felületstruktúra **csúszásgátló (gumírozott hatás)** és rendkívül felületkímélő. Porszórt **présöntött alumíniumkeret** 3D alumínium kengyelekkel, integrált billenő zárrakkal és **gáztöltésű rugóval** a koffer fedelének rögzítéséhez.

Belső felszereltség: 1 aljrész inkluzív szerszámbetét 11 fedélként használható rugalmas füllel (692982), 1 hosszanti felosztó (692993 sz.) az aljrészen, 1 szerszámbetét szerszámrögzítővel az elülső- és hátoldalon (692988 sz.), 1 szerszámbetét 23 rugalmas füllel és 1 tartórekesszel az elülső- és hátoldalon (692989 sz.). **TSA zárral.**

Koffer tulajdonságai: repüléshez alkalmas

Belső méret hossz: 470 mm

Belső méret szélesség: 350 mm

Belső méret magasság: 200 mm

Súly: 6,8 kg

Műszaki leírás

Belső méret magasság	200 mm
----------------------	--------

Belső méret hossz	470 mm
Belső méret szélesség	350 mm
Súly	6,8 kg
Alapanyag	X-ABS
Szerszámtárolás módja	Tartó
Szerszámtárolás módja	Tárolórekeszek
Koffer terhelhetőség	35 kg
Koffer tulajdonságai	repüléshez alkalmas
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer

Tartozék

Szerszámbetét 23 rugalmas tartófüllel és 1 rögzítő rekesszel	692989
Hosszanti felosztó a 692980 / 692981 / 692982 sz. aljrészhez	692993
Aljrész szerszámbetéttel, 11 rugalmas tartófüllel	692982
Szerszámbetét szerszámrögzítőkkal	692988
Lakat készlet szerszámkofferhez	692994
Fogantyú	692995
Betétlemez közepes elválasztóval, 6 kis elválasztóval és fedéllel	692770