

**Rácshálós csiszolótárcsa 710W, Ø 150 mm, Szemcsézet: 180****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567814 180
GTIN	4054596899865
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Tépőzáras csiszolótárcsák, melyek csiszolószemcsékkel bevont, **hálószerű szerkezetű** poliamid szövetből állnak ezerszeres perforálással.

A **precíziós kialakítású Cubitron™ II** csiszolószemcse az innovatív, **hullámos alakú szórásmintával** kombinálva maximális anyagleválasztási teljesítményt, élettartamot és nagyon csekély eltömődési hajlamot ér el.

Előny:

- **Pormentes csiszolás: csekély munkaállomás- és környezetterhelés.**
- **A csiszolótárcsa nem tömődik el (a felülethibák, porcsomók elkerülhetők).**
- **Garantáltan jobb felületek kevesebb csiszolóanyag felhasználásával.**
- **Nagy hatékonyság – a leválasztási teljesítmény a felülettől függően a sokszorosával növekszik.**

Felhasználás:

Ideális **nagyon kemény anyagokhoz**, mint pl. UV lakkokhoz, alapozókhoz, keményfához történő felhasználáshoz, de jól használható acél anyagokhoz is.

Maximális kerületi sebesség: 40 m/s

Műszaki leírás

Szemcsézet	180
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Csiszolóeszköz alapja	Szőtt háló
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 150 mm
Gyártó jelölése	710W
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Tépőzáras csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

