

## Rúdmágnes illesztési mérettel, neodímium, Ø: 13mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085929 13
GTIN	2050001737601
Árucikk kategória	08Q

### Leírás

#### Kivitel:

- **Árnyékolt rúdmágnes 3 – 6-szoros tartóerővel a kemény ferrites mágnesekhez képest.**
- **Illesztési tűrés h6 külső Ø-re**
- **Hőálló maximum 80 °C-ig.**
- **Neodímium mágnesmag.**

#### Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

### Műszaki leírás

Maximális rövidítési méret, hátoldal	6 mm
Maximális hőállóság	80 °C
Magasság	20 mm
Munkadarab felülete	Nikkel
Ø	13 mm
Névleges tartóerő	70 N
Mágnesmag anyaga	neodímium
Termék fajtája	Rúdrögzítő mágnes

