

Rúdmágnes illesztési mérettel, AlNiCo, Ø: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085925 10
GTIN	2050000965104
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- **Árnyékolt rúdmágnes AlNiCo mágnesmaggal.**
- **Illesztési tűrés h6 külső Ø-re.**
- **Hőálló maximum 220 °C-ig.**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Műszaki leírás

Névleges tartóerő	5 N
Ø	10 mm
Maximális hőállóság	220 °C
Magasság	16 mm
Munkadarab felülete	horganyzott
Maximális rövidítési méret, hátoldal	6 mm
Mágnesmag anyaga	AlNiCo
Termék fajtája	Rúdrögzítő mágnes

