

**Garant****SDMX 0903 AFEN, HB7520, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2107 UNI
GTIN	4062406619480
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:**

- A váltólapkák nagyobb forgácsolási sebességekhez és előtolásokhoz alkalmasak.
- Precíziósan szinterelve és köszörülve a legjobb felületminőség érdekében.
- Finom szemcsézetű struktúra a nagy szívósság és kopásállóság érdekében.

**Alkalmazható:**

214395 sz. és 214400 sz. GARANT síkmaró.

**Tartalma:**

50 × 214440 UNI

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \max} = 3$  mm.

**Műszaki leírás**

Típus	UNI
Lapkavastagság E	3,18 mm
Tartalom	50
Váltólapka ISO kód	SDMX 0903 AFEN
Minőség	HB7520

Szerszámananyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	350 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	255 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	230 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	130 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	235 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

SDMX 0903 AFEN Típus UNI	214440 UNI
--------------------------	------------